




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-M8/4M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20152
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus	
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi	OIF
OIF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	36
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-40...290
Mekaaniset tiedot	
Tuntopään tyyppi	kulmamalli
Tuntopään kierre	M8
Kokonaispituus [mm]	4000
Minimi taivutussäde [mm]	30
Materiaalit	Adapteri: PA
Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini

E20246



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-M8/4M

Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl