




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-R8/3M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus		
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno	
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi	OIF	
OIF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	45
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...290
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	240
Tuntopään tyyppi		kulmamalli
Tuntopään halkaisija	[mm]	8
Kokonaispituus	[mm]	3000
Minimi taivutussäde	[mm]	30; (kiinteässä asennuksessa)
Kuitujärjestys		
Materiaalit		Adapteri: PA
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-R8/3M

Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	E20353
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl