




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi halkaisijan muuntimella

FT-00-P-MS



Sovellutus

Malli	Poikkileikkauspinnan muunnin
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
Sovellutus	Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi	OCF; OKF; OOF; OUF
---	--------------------

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	420
----------------------------------	-----

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	40
----------------------------------	----

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	200
----------------------------------	-----

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	40
----------------------------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
-------------------------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	60
Tuntopään tyyppi	suora

**Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi halkaisijan
muuntimella**

FT-00-P-MS

Tuntopään korkeus	[mm]	5
Tuntopään leveys	[mm]	15
Tuntopään pituus	[mm]	20
Tuntoelimen mitat	[mm]	5 x 15 x 20
Kokonaispituus	[mm]	600
Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitujärjestys		▮
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		messinki
Kuitukaapelivaipan materiaali		PVC

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------