



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-V-M6/0,3M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20489

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available

Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

20

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

20

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Kokonaispituus

[mm]

300

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Kuitumateriaali

akryyli

Tuntopään materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Kuitukaapelivaipan materiaali

metalli-silikoni

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl