




Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-00-A-A-M6/2,1m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus	
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys kuituoptysella vahvistimella tyyppi	OKF; OUF
OKF	
Tuntoetäisyys kuituoptyikka [mm]	30
OUF	
Tuntoetäisyys kuituoptyikka [mm]	30
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-40...290
Mekaaniset tiedot	
Tuntopään tyyppi	suora
Tuntopään kierre	M6
Tuntopään pituus [mm]	35
Kokonaispituus [mm]	600
Minimi taivutussäde [mm]	20
Materiaalit	Adaptteri: ABS
Kuitumateriaali	lasi



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-M6/2,1m

Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl