



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available

Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

TunnistusalueTuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

120

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

120

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Kokonaispituus [mm]

600

Minimi taivutussäde [mm]

10

Materiaalit

Adapteri: ABS

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

alumiini

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl