




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-E3/2M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus	
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys kuituoptikkavahvistimella tyyppi	OIF
OIF	
Tuntoetäisyys kuituoptikka [mm]	80
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Mekaaniset tiedot	
Tuntopään tyyppi	suora
Tuntopään halkaisija [mm]	3
Kokonaispituus [mm]	2000
Minimi taivutussäde [mm]	30
Kuitujärjestys	●
Materiaalit	Adapteri: PA
Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini

**Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari**

FE-30-P-A-E3/2M

Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	E20105
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl