


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-M6/S 1,3m lang

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...350

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään pituus

[mm]

35

Kokonaispituus

[mm]

1300

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Materiaalit

Adaptteri: ABS

Kuitumateriaali

lasi

**Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi**

FT-00-A-A-M6/S 1,3m lang

Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl