


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-R3



- 1 lukkomutteri
2 OKF kuituoptiikalla

Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

25

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Paino [g]

14

Tuntopään tyyppi

kulmamalli; adapterikiinnityksellä

Tuntopään halkaisija [mm]

3

Kokonaispituus [mm]

24

Kuitujärjestys



Materiaalit

lukkomutteri: muovi

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl