


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-M4/2,5M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon


Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi	OKF; OUF
---	----------

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	85
----------------------------------	----

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	85
----------------------------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
-------------------------	----------



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-M4/2,5M

Mekaaniset tiedot	
Tuntopään tyyppi	suora
Tuntopään kierre	M4
Tuntopään pituus [mm]	15
Kokonaispituus [mm]	2500
Minimi taivutussäde [mm]	10
Materiaalit	Adapteri: PPE
Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon