




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-A-A-M6/4M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



| Sovellutus                                      |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Toimintaperiaate                                | Lähetin/vastaanotinpari |
| Tunnistusalue                                   |                         |
| Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OIF                     |
| OIF                                             |                         |
| Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]                | 154                     |
| Käyttöolosuhteet                                |                         |
| Ympäristölämpötila [°C]                         | -40...290               |
| Mekaaniset tiedot                               |                         |
| Tuntopään tyyppi                                | suora                   |
| Tuntopään kierre                                | M6                      |
| Kokonaispituus [mm]                             | 4000                    |
| Minimi taivutussäde [mm]                        | 30                      |
| Materiaalit                                     | Adapteri: PA            |
| Kuitumateriaali                                 | lasi                    |
| Tuntopään materiaali                            | alumiini                |
| Kuitukaapelivaipan materiaali                   | alumiini                |

# E20308



## Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-A-A-M6/4M

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl