




Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-30-A-A-R6/1M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20223
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus	
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys kuituoptysella vahvistimella tyyppi	OIF
OIF	
Tuntoetäisyys kuituoptyikka [mm]	40
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-40...290
Mekaaniset tiedot	
Tuntopään tyyppi	kulmamalli
Kokonaispituus [mm]	1000
Minimi taivutussäde [mm]	30
Materiaalit	Adapteri: PA
Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapeli-aiipan materiaali	alumiini

E20311



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-R6/1M

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl