


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-P-A-E6/3M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

26

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

6

Kokonaispituus

[mm]

3000

Minimi taivutussäde

[mm]

30

Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

PVC

E20317



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-P-A-E6/3M

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl