
E20323

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-R8/4m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus		
Toimintaperiaate		Kohteesta heijastava valokenno
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi		OIF
OIF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	36
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...290
Mekaaniset tiedot		
Tuntopään tyyppi		kulmamalli
Kokonaispituus	[mm]	4000
Minimi taivutussäde	[mm]	30
Materiaalit		Adapteri: PA
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		alumiini
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl