




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-M6/3m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus	
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi	OIF
OIF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	192
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Mekaaniset tiedot	
Tuntopään tyyppi	suora
Tuntopään kierre	M6
Tuntopään pituus [mm]	35
Kokonaispituus [mm]	3000
Minimi taivutussäde [mm]	30
Materiaalit	Adapteri: PA
Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini

E20327



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-M6/3m

Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl