




## Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-R3/3m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

## Tunnistusalue

Tuntoetäisyys  
kuituoptiikkavahvistimella  
tyyppi

OIF

## OIF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

64

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

## Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Kokonaispituus

[mm]

3000

Minimi taivutussäde

[mm]

30

Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

PVC

# E20334



## Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-R3/3m

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl