




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-R3/4m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

51

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Kokonaispituus

[mm]

4000

Minimi taivutussäde

[mm]

30

Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

PVC

E20335



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-R3/4m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl