


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-E3/1m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptikka

[mm]

100

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

3

Kokonaispituus

[mm]

1000

Minimi taivutussäde

[mm]

30

Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

PVC

E20336



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-E3/1m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl