


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-A-A-R6/2M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptikka [mm]

240

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

201

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Tuntopään halkaisija

[mm]

6

Kokonaispituus

[mm]

2000

Minimi taivutussäde

[mm]

30; (kiinteässä asennuksessa)

Kuitujärjestys



Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

**Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari**

FE-30-A-A-R6/2M

Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Pantakiinnike:, E10221
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl