




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-A-A-R6/4m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptikka [mm]

154

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Kokonaispituus [mm]

4000

Minimi taivutussäde [mm]

30

Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

alumiini

E20341



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-A-A-R6/4m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon