


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-A-A-E3/2m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20347

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

80

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

3

Kokonaispituus

[mm]

2000

Minimi taivutussäde

[mm]

30

Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

E20346



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-A-A-E3/2m

Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl