


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-M6/2,5M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

28

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

28

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään pituus

[mm]

25

Kokonaispituus

[mm]

2500

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Materiaalit

Adaptteri: PPE

Kuitumateriaali

lasi

E20350



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-M6/2,5M

Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl