


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-R4/1,5M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

36

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

36

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

68,5

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Tuntopään halkaisija

[mm]

4

Tuntopään pituus

[mm]

10

Kokonaispituus

[mm]

1500

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Kuitujärjestys





Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-R4/1,5M

Materiaalit	Adapteri: PPE
Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	E20103
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl