




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-E3/2,5M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 28

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 28

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -20...80



Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-00-P-A-E3/2,5M

| Mekaaniset tiedot | |
|-------------------------------|---------------|
| Tuntopään tyyppi | suora |
| Tuntopään halkaisija [mm] | 3 |
| Tuntopään pituus [mm] | 25 |
| Kokonaispituus [mm] | 2500 |
| Minimi taivutussäde [mm] | 20 |
| Materiaalit | Adapteri: PPE |
| Kuitumateriaali | lasi |
| Tuntopään materiaali | alumiini |
| Kuitukaapelivaipan materiaali | PVC |
| Huomautuksia | |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon