




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-E2,5/1,5M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus	
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi	OKF; OUF
OKF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	108
OUF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	108
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Mekaaniset tiedot	
Tuntopään tyyppi	suora
Tuntopään halkaisija [mm]	2,5
Tuntopään pituus [mm]	10
Kokonaispituus [mm]	1500
Minimi taivutussäde [mm]	10
Materiaalit	Adaptteri: PPE

E20358



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-E2,5/1,5M

Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl