




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-A-V-E1/1M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus	
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi	OKF; OUF
OKF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	50
OUF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	50
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-40...290
Mekaaniset tiedot	
Tuntopään tyyppi	suora
Tuntopään halkaisija [mm]	1
Tuntopään pituus [mm]	5
Kokonaispituus [mm]	1000
Minimi taivutussäde [mm]	20
Materiaalit	Adapteri: ABS



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-A-V-E1/1M

Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	E20103
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl