




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-18-P-A-M6

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
Sovellutus	Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi	OGF
---	-----

OGF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	15
----------------------------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
-------------------------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	50,2
Tuntopään tyyppi	suora
Tuntopään kierre	M6
Tuntopään pituus [mm]	35
Kokonaispituus [mm]	600
Minimi taivutussäde [mm]	20
Kuitujärjestys	①
Materiaalit	Adapteri: PPE



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-18-P-A-M6

Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M6, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl