


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-18-A-A-R5

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OGF

OGF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

12

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

0,061

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Tuntopään halkaisija

[mm]

5

Tuntopään pituus

[mm]

10

Kokonaispituus

[mm]

600

Minimi taivutussäde

[mm]

20; (kiinteässä asennuksessa)

Kuitujärjestys



Materiaalit

Adaptori: PPE

Kuitumateriaali

lasi



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-18-A-A-R5

Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Pantakiinnike:, E10221
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl