


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-18-P-A-M4

Poistuva tuote



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OGF

OGF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

80

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

50

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M4

Tuntopään pituus

[mm]

15

Kokonaispituus

[mm]

600

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Kuitujärjestys





Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-18-P-A-M4

Materiaalit	Adapteri: PPE
Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M4
	hammastetut lukkotiivisteet: 4
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl