


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-18-A-A-M4

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OGF

OGF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

80

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

0,059

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M4

Tuntopään pituus

[mm]

15

Kokonaispituus

[mm]

600

Minimi taivutussäde

[mm]

20; (kiinteässä asennuksessa)

Kuitujärjestys



Materiaalit

Adaptteri: PPE



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-18-A-A-M4

Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M4
	hammastetut lukkotiivisteet: 4
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl