


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-18-A-A-R4

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OGF

OGF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

80

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

0,074

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Tuntopään halkaisija

[mm]

4

Tuntopään pituus

[mm]

10

Kokonaispituus

[mm]

600

Minimi taivutussäde

[mm]

20; (kiinteässä asennuksessa)

Kuitujärjestys



Materiaalit

Adaptori: PPE



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-18-A-A-R4

Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	E20103
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl