


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-A-A-R3/0.305M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptikka

[mm]

100

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Kokonaispituus

[mm]

305

Minimi taivutussäde

[mm]

30

Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

alumiini

E20391



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-A-A-R3/0.305M

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl