


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-S-V-M4/0,4M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M4

Tuntopään pituus

[mm]

15

Kokonaispituus

[mm]

400

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Materiaalit

Adapteri: ABS



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-S-V-M4/0,4M

Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	silikoni
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl