


Läpivientiholkki

CABLE GLAND M20 SKINTOP



A	28
B	5...10
C	25
D	M20 x 1,5
E	38
F	17

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...100
--------------------	------	-----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	12,2
Mitat	[mm]	M20 x 1,5
Kierremerkintä		M20 x 1,5
Materiaalit		kotelo: PA musta; tiiviste: CR
Pituus	[mm]	38

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------