




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-M-V-M6/1,2M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E21038

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OB5030

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

35

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...150

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Kokonaispituus

[mm]

1200

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Kuitukaapeli-aijan materiaali

metalli-silikoni

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl