



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-M-V-M6/3M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OB5030

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

26

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...150

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään pituus

[mm]

45

Kokonaispituus

[mm]

3000

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Kuitukaapelivaipan materiaali

metalli-silikoni

E21039



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-M-V-M6/3M

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl