




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-M-V-R3/3M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OBF

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

70

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...150

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Kokonaispituus

[mm]

3000

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Kuitukaapelivaipan materiaali

metalli-silikoni

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

E20103

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl