
E21045

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-M-V-R4/1,2M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus		
Toimintaperiaate		Kohteesta heijastava valokenno
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi		OBF
OBF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	35
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...150
Mekaaniset tiedot		
Tuntopään tyyppi		kulmamalli
Kokonaispituus	[mm]	1200
Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		metalli-silikoni
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		E20103
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl