



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-M-V-R4/3M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available

Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
------------------	--------------------------------

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi	OBF
---	-----

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	26
----------------------------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...150
-------------------------	-----------

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi	kulmamalli
Kokonaispituus [mm]	3000
Minimi taivutussäde [mm]	20
Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapeli-aiipan materiaali	metalli-silikoni

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	E20103
--------------------	--------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------