




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-W-M6/3M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptysella
vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptyikka

[mm]

26

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptyikka

[mm]

26

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...150

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Kokonaispituus

[mm]

3000

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Kuitujärjestys



Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Kuitukaapelivaipan materiaali

metalli-silikoni

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl