




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E21103

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OB50; OBF; OO50

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

250

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

350

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

750

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...60

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

0,047

Tuntopään tyyppi

suora



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Tuntopään kierre		M3
Tuntopään pituus	[mm]	20
Kokonaispituus	[mm]	2000
Minimi taivutussäde	[mm]	3
Kuitujärjestys		●
Sydämen halkaisija	[mm]	1,2
Kuidun halkaisija	[mm]	613 x 0,06
Ulkohalkaisija	[mm]	2,2
Kuitumateriaali		PMMA
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M3
	hammastetut lukkotiivisteet: 4
Tarvikkeet (lisävaruste)	Kuitukaapelileikkuri:, E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------