


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Pieni taivutussäde

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

250

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

350

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

2730

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

750

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...60

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

47,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M4



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M

Tuntopään pituus	[mm]	15
Kokonaispituus	[mm]	2000
Minimi taivutussäde	[mm]	3
Kuitujärjestys		●
Sydämen halkaisija	[mm]	1,2
Kuidun halkaisija	[mm]	613 x 0,06
Ulkohalkaisija	[mm]	2,2
Kuitumateriaali		PMMA
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M4
	hammastetut lukkotiivisteet: 4
Tarvikkeet (lisävaruste)	Kuitukaapelileikkuri:, E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------