




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M



Sovellutus	
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
Sovellutus	Pieni taivutussäde
Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	70
OBF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	104
OCF (High Power)	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	620
OO50	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	180
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-40...60
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	49,5
Tuntopään tyyppi	suora
Tuntopään kierre	M6



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M

Tuntopään pituus	[mm]	35
Kokonaispituus	[mm]	2000
Minimi taivutussäde	[mm]	3
Kuitujärjestys		●●
Sydämen halkaisija	[mm]	1,2
Kuidun halkaisija	[mm]	2x 613 x 0,06
Ulkohalkaisija	[mm]	2,2
Kuitumateriaali		PMMA
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M6, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
Tarvikkeet (lisävaruste)	Kuitukaapelileikkuri:, E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------