




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Sovellutus		
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno	
Sovellutus	Pieni taivutussäde	
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	10
OBF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	10
OCF (High Power)		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	160
OO50		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	30
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...60
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	33,5
Tuntopään tyyppi	suora	
Tuntopään kierre	M4	



Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Tuntopään pituus	[mm]	23
Kokonaispituus	[mm]	2000
Minimi taivutussäde	[mm]	3
Kuitujärjestys		●●
Sydämen halkaisija	[mm]	0,5
Kuidun halkaisija	[mm]	2x 217 x 0,06
Ulkohalkaisija	[mm]	1
Kuitumateriaali		PMMA
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M4
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
	uritettu mutteri: 1 x M11
Tarvikkeet (lisävaruste)	Kuitukaapelileikkuri:, E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------