




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-50-V-V-X/2,5M



1 tuntopinta

Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OBF; OMF

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

93

OMF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

93

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-58...315

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

1161,5

Tuntopään korkeus

[mm]

12

Tuntopään leveys

[mm]

143

Tuntopään pituus

[mm]

85

Tuntoelimen mitat

[mm]

12 x 143 x 85

Kokonaispituus

[mm]

2500

Minimi taivutussäde

[mm]

19



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-50-V-V-X/2,5M

Materiaalit	kiinnike: ruostumaton teräs (1.4301 / 304)
Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl