




Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS



Sovellutus		
Erityispiirre		Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli
Malli		Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Suojausluokka		III
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...90
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	163,6
Mitat	[mm]	15 x 15 x 47,3
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC, vihreä, suojattu; 4 x 0,34 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty

