


Asennuskulmakiinnike säätösylinterillä

MOUNTING BRACKET+CLAMP M12



Sovellutus

Malli

Säätösylinteriasennus, päätyrajoittimella

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	59
Mitat	[mm]	Ø 12
Sisähalkaisija	[mm]	18
Materiaalit	kiinnike: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); PC musta	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl