


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-W-M6/3M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin; Kestää useita aggressiivisia kemikaaleja

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OCF; OKF

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

270

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

22

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-40...150

Mekaaniset tiedot

Paino [g]

174,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään pituus [mm]

35

Kokonaispituus [mm]

3000

Minimi taivutussäde [mm]

45

Kuitujärjestys





Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-W-M6/3M

Sydämen halkaisija	[mm]	1,6
Kuidun halkaisija	[mm]	0,05
Ulkohalkaisija	[mm]	5,4
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Kuitukaapelivaipan materiaali		metalli-silikoni
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl