




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-W-M6/5M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin; Kestää useita aggressiivisia kemikaaleja

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

14

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...150

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

278,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään pituus

[mm]

35

Kokonaispituus

[mm]

5000

Minimi taivutussäde

[mm]

45

Kuitujärjestys

Sydämen halkaisija

[mm]

1,6

Kuidun halkaisija

[mm]

0,05



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-W-M6/5M

Ulkohalkaisija	[mm]	5,4
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Kuitukaapelivaipan materiaali		metalli-silikoni
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl