


Asennussarja optoelektronisille antureille

O4 MOUNTING BRACKET 200



Sovellutus

Malli

Säätösynteriasennus

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

131

Asennustapa

Asennustanko; ($\varnothing 12$ mm)

Materiaalit

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Säätösynteri: sinkkipainevalu

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

synteriruuvit: 2 x M5 x 10

mutteri: 1 x M5

koneruuvi: 1 x M5 x 16

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl